


Vakuumsaugnapf ESV-150-SU

Teilenummer: 191012

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	480 mm
Sauger-Durchmesser	150 mm
Sauger-Volumen	173,826 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	900 N
Produktgewicht	361 g
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR