

# Vakuumsaugnapf ESV-200-SF

Teilenummer: 191018

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	680 mm
Sauger-Durchmesser	200 mm
Sauger-Volumen	245,454 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	1.610 N
Produktgewicht	840 g
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM