

JMEBH-5/2-D-1-C

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 165586

Seite:1

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	5/2-Wegeventil
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	5/2
Strömungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	bistabil
Rastermass	43 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mehrfachanordnung Art	Modul
Einbaulage	beliebig
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck minimal	2 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Mediumstemperatur minimal	-5 °C
Mediumstemperatur maximal	50 °C
Anschlussart Belüftung	Platte
Anschlussart Arbeitsanschluss	Platte
Anschlussart Entlüftung	Platte
Anschlussart Steuerhilfsluft Belüftung	Intern
Anschlussart Steuerhilfsluft Entlüftung	Gewinde
Anschlussgewinde Steuerh. Entlüftung	M 5
Nenngröße Plattenanschluss	Größe 1 nach ISO 5599-1
Norm PlattenAnschlussbild	ISO 5591/1, Größe1
Norm VorsteuerAnschlussbild	NF66
Norm Steckerbild	DIN 43650-1 Gerätesteckdose
Betätigung/Rückstellung	Spule vorgesteuert, beidseitig
Handhilfsbetätigung	Stossend, selbstrückstellend/rastend (Aufsatz)
Schaltzustandsanzeige	nein

JMEBH-5/2-D-1-C

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 165586

Seite:2

Merkmal	Wert
CT-Kriterium	konform
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	1200 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	1200 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 4	1200 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 4-3/5	1200 l/min
Schaltzeit AUS/UM	12 ms
Spannungsart	DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	2,5 W
Einschaltdauer Magnet	100 %
Betriebsmedium	gefilterte (50 µm) Druckluft oder Vakuum
Steuermedium	gefilterte (5 µm) Druckluft (auch geölt)
Schutzart	IP65