


Magnetventil MHE2-M1H-3/20-QS-4-K

Teilenummer: 196156

FESTO

mit Kabel.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite	10 mm
Normalnenndurchfluss	100 l/min
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP55
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Nennweite	2 mm
Rastermaß	14 mm
Hinweis zum Rastermaß	Mindestabstand zwischen den Ventilen beträgt 4 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel mit Einschränkungen
Überdeckung	negative Überdeckung
Betriebsdruck reversibel	-0,09 ... 0,1 MPa -0,9 ... 1 bar -13,05 ... 14,5 psi
Max. Schaltfrequenz	130 Hz
Schaltzeit aus	3,5 ms
Schaltzeit ein	7 ms
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,88 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	60 g
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabellänge	2,5 m
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 11	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4

Merkmal	Wert
Pneumatischer Anschluss 33	QS-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	HNBR NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt