


# Doppeltwirkender DSNU-8-PA

Teilenummer: 176105

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	rolliert
Form Außen	rund
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
entspricht Norm ISO	ISO 6432
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	8 mm
Hub	0 mm
Hub min. bei B2 = 0	1 mm
Hub max. bei B2 = 0	100 mm
Kolbenstangendurchmesser	4 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	4 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	12 mm
Laenge ueber alles	86 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Gewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	5 mm
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	5 mm
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	30 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	23 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0 l/Hub
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0 l/Hub

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft