

Axialbausatz EAMM-A-D40-60G

Teilenummer: 2256400

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	570 g
Schnittstellencode Aktuator	D40A D40B D40C
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoffhinweis	RoHS konform