


Schwenk-Lineareinheit DSL-32- -270-P-S2-CC-KF

Teilenummer: 177252

FESTO

für Positionserkennung. Dreh- und Linearbewegung unabhängig voneinander anzusteuern. Drehbewegung von 0° - 270° stufenlos einstellbar.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Dämpfungswinkel	12,5 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel	270 deg
Hub	10 ... 100 mm
Kolben-Durchmesser	32 mm
Schwenkwinkel	246 deg
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Feinjustage	1,5 deg
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	für induktive Sensoren für Näherungsschalter
Varianten	S2: Durchgehende Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	kugelgeführt
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar
Max. Aufprallgeschwindigkeit	500 mm/s
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar	0,7 Hz
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	8 mm
Drehmoment bei 6 bar	10 Nm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	294 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	403,5 N
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,00017 kgm ²
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	109 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	3.280 g
Produktgewicht	3.280 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Außengewinde wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoffinformation Kolbenstange	Vergütungsstahl