

# Normzylinder DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R

Teilenummer: 1776044

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Hub  | 40 mm  |
| Kolben-Durchmesser                                       | 63 mm  |
| Kolbenstangengewinde                                     | M16x1,5  |
| Dämpfung   | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar          |
| Einbaulage   | beliebig   |
| Entspricht Norm  | ISO 15552  |
| Kolbenstangenende  | Außengewinde   |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Kolben<br>Kolbenstange<br>Profilrohr                       |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck Mpa  | 0,04 ... 1,2 MPa   |
| Betriebsdruck  | 0,4 ... 12 bar   |
| Funktionsweise   | doppeltwirkend   |
| Betriebsmedium   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität   | VDMA24364-B2-L   |
| Umgebungstemperatur                                      | -20 ... 80 °C  |
| Aufprallenergie in den Endlagen                          | 1,3 J  |
| Dämpfungslänge   | 22 mm  |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 1.682 N  |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 1.870 N  |
| Bewegte Masse  | 560 g  |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 460 g  |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 25 g   |
| Produktgewicht   | 2.063 g  |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 1.803 g  |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 65 g   |
| Befestigungsart  | mit Innengewinde<br>mit Zubehör<br>wahlweise:              |
| Pneumatischer Anschluss                                  | G3/8   |
| Werkstoffhinweis   | RoHS konform   |
| Werkstoff Deckel   | Alu-Druckguss, beschichtet                                 |
| Werkstoff Kolbendichtung                                 | TPE-U(PU)  |
| Werkstoff Kolben   | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                                   | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer                  | TPE-U(PU)  |
| Werkstoff Pufferdichtung                                 | TPE-U(PU)  |
| Werkstoff Pufferkolben                                   | POM  |
| Werkstoff Zylinderrohr                                   | Alu-Knetlegierung, eloxiert                                |
| Werkstoff Mutter   | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Lager  | POM  |
| Werkstoff Bundschraube                                   | Stahl verzinkt   |