


Drehantrieb ERMO-25-ST-E

Teilenummer: 3008527

FESTO

mit Schrittmotor, integriertem Getriebe und Messeinheit Encoder.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Konstruktiver Aufbau	elektromechanischer Drehantrieb mit integriertem Getriebe
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	mit Innengewinde
Drehwinkel	endlos
Getriebeübersetzung	9:1
Nenn Drehmoment	2,5 Nm
Nenn Drehzahl	66 1/min
Max. Geschwindigkeit bei 90°	150 1/min
Aufprallenergie in den Endlagen	0,00016 J
Verdrehspiel	0,2 deg
Wiederholgenauigkeit	±0,05 °
Max. Axialkraft	350 N
Max. Radialkraft	450 N
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,0065 kgm ²
Produktgewicht	1.350 g
Schritt Winkel bei Vollschritt	1,8 deg
Schritt winkeltoleranz	±5 %
Massenträgheitsmoment JO	0,114 kgcm ²
Einschaltdauer	100 %
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC Bremse	24 V
Leistungsaufnahme Bremse	8 W
Haltemoment Bremse	2,5 Nm
Massenträgheitsmoment Bremse	0,013 kgcm ²
Nennstrom Motor	3 A
Isolationsschutzklasse	B
Motorart	Schrittmotor
Rotorlagegeber	Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle	RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip	optisch
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Schnittstellencode Basis	E8-55
Schutzart	IP40
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85 % nicht kondensierend

Merkmal	Wert
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Flansch	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert