

FRC-F-1/4-S-B

Wartungs-Geräte-Kombination

Datenblatt

Teile-Nr.: 32933

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 minimal (bar)	2 bar
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	14 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	10 bar
Ausgangsdruck 3 maximal	10 bar
Gewinde Anschluss 1	G 1/4
Gewinde Anschluss 2	G 1/4
Gewinde Anschluss 3	G 1/4
Befestigungsart	Bohrung
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	40 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	15,6 l/min
Bauart Öler	Direkt-Proportional
Ölfüllmenge maximal	75 cm³
Öl-Viskosität	23
Metall-Schalenschutz	nein
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatmenge maximal	43 cm³
Kondensat-Ablassetechnik	manuell, drehend
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Druckhysterese (Druck-Regelventil)	0,3 bar
Manometer ja/nein	ja
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schale	PA
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	680 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte (40 µm) Druckluft, geölt
Betriebsmedium Ausgang 3+4	gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt