


Axialbausatz EAMM-A-D100-100A-S1

Teilenummer: 3356931

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	2.450 g
Schnittstellencode Aktuator	D100B
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform