

# Dichtring OL-1/4

Teilenummer: 34635

FESTO

leckfrei, mit Metallkörper.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten.
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	10 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	0,32 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschläge	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	HNBR