


Vakuumsauger VASB-15-1/8-NBR

Teilenummer: 35411

FESTO

mit Dichtring OL.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	15 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	12 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	7,9 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	7,9 N
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumananschluss	G1/8
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR