

FRC-M2-G3/8-C07SGK

Wartungs-Einheit

Datenblatt

Teile-Nr.: 181288

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	12 bar
Ausgangsdruck 2 minimal	0 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	7 bar
Gewinde Anschluss 1	G 3/8
Gewinde Anschluss 2	G 3/8
Befestigungsart	Leitung/Winkel
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	52 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	52 °C
Bauart Öler	Direkt-Proportional
Öfüllmenge maximal	99 cm³
Metall-Schalenschutz	nein
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatmenge maximal	52,75 cm³
Kondensat-Ablassetechnik	vollautomatisch
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Manometer ja/nein	ja
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PA
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Produktgewicht	1,68 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	4400 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte Druckluft 5 µm, geölt