

MEBH-5/2-D-1-FR-C

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 183572

Seite:1

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	5/2-Wegeventil
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	5/2
Strömungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Abluft drosselbar	ja
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	monostabil
Rückstellart	mechanische Feder
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mehrfachanordnung Art	Modul
Einbaulage	beliebig
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck minimal	3 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Mediumtemperatur minimal	-5 °C
Mediumtemperatur maximal	50 °C
Steuerdruck maximal	16 bar
Anschlussart Belüftung	Platte
Anschlussart Arbeitsanschluss	Platte
Anschlussart Entlüftung	Platte
Anschlussart Steuerhilfsluft Belüftung	Intern
Anschlussart Steuerhilfsluft Entlüftung	Platte
Fassungsart Steuerh. Be- und Entl.	Interne Steuerluft, Steuerentlüftung nicht gefasst
Nenngröße Plattenanschluss	Größe 1 nach ISO 5599-1
Norm PlattenAnschlussbild	ISO 5591/1, Größe1
Norm Steckerbild	DIN 43650-1 Gerätesteckdose
Bauform Stecker	A
Betätigung/Rückstellung	Spule vorgesteuert mit Federrückstellung

MEBH-5/2-D-1-FR-C

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 183572

Seite:2

Merkmal	Wert
Handhilfsbetätigung	Stossend, selbstrückstellend
Schaltzustandsanzeige	nein
Werkstoff Dichtungen	NBR
CT-Kriterium	konform
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	1200 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	1200 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 4	1200 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 4-3/5	1200 l/min
Schaltzeit EIN/UM (dom)	20 ms
Schaltzeit AUS/UM	49 ms
Spannungsart	DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	2,5 W
Einschaltdauer Magnet	100 %
Betriebsmedium	gefilterte (50 µm) Druckluft oder Vakuum
Schutzart	IP65