




## HEM-M2-G1/2-16024

### Druckaufbauventil

Merkmal	Wert
Abluft-Funktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	rückstellend
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventil-Funktion	3/2 monostabil geschlossen
Betriebsdruck	2 - 16 bar
b-Wert	0,3
C-Wert	15 l/sbar
Normalnennndurchfluss	3.800 l/min
Spulenkennwerte	24V DC: 2,5W
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-10 - 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Produktgewicht	1.046 g
Elektrischer Anschluss	Stecker nach DIN 43650 viereckige Bauform Form A

**HEM-M2-G1/2-16024****Druckaufbauventil**

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium