


# Anbau-Zwischenposition SLG-Z-8/12-A

Teilenummer: 525680

FESTO

für Linearantrieb SLG.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlag als Drehantriebsystem
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	33,5 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Passstift
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Anschläge	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	PUR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium harteloxiert