

Vakuumsauger ESS-60-GT-G1/4-I

Teilenummer: 525981

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	6 mm
Min. Werkstückradius R	75 mm
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Durchmesser	60 mm
Sauger-Volumen	11,3 cm ³
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	134 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	37 N
Produktgewicht	19,5 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®