

Vakuumsaugnapf ESV-100-GT

Teilenummer: 526005

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	9 mm
Min. Werkstückradius R	135 mm
Sauger-Durchmesser	100 mm
Sauger-Volumen	53,9 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	rund, Glockenform
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	375 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	100 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	183 N
Produktgewicht	58,9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®