

# Vakuumsaugnapf ESV-40-BT

Teilenummer: 526006

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	9 mm
Min. Werkstückradius R	35 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	9,8 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	59 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	59 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	22 N
Produktgewicht	10,5 g
Befestigungsart	über Vakuumananschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®