

Vakuumsauggreifer ESG-40

Teilenummer: 189175

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Sauger-Durchmesser	40 mm
Einbaulage	senkrecht
Besondere Eigenschaften	Antistatisch
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund flach rund tief rund, extra-tief rund Faltenbalg 1,5-fach rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 ... 200 °C
Vakuumschluss	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan®