


# Servomotor MTR-AC-55-3S-GA

Teilenummer: 526725

FESTO

mit Getriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Verdrehspiel	$\leq 0,33$ deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	4:1
Rotorlagegeber	Resolver
Temperaturüberwachung	PTC-Widerstand
Nennabtriebsdrehzahl Getriebe bei 50% ED	1.125 1/min
Nennabtriebsdrehzahl Getriebe bei 100% ED	1.100 1/min
Max. Drehzahl	8.090 1/min
Nenn Drehzahl	6.800 1/min
Dauerstillstandsstrom	2,15 A
Isolationsschutzklasse	F
Motorkonstante	0,457 Nm/A
Nennleistung Motor	468 W
Nennspannung DC	325 V
Nennstrom Motor	1,4 A
Spitzenstrom	6,4 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max 90 %
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	-40 ... 40 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	3,293 kgcm <sup>2</sup>
Getriebeabtriebsdrehmoment	2,5 Nm
Getriebewirkungsgrad	0,95
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,093 kgcm <sup>2</sup>
Massenträgheitsmoment Rotor	0,2 kgcm <sup>2</sup>
Nenn Drehmoment	0,66 Nm
Spitzendrehmoment	2,8 Nm
Stillstands Drehmoment	0,98 Nm
Verdrehsteifigkeit	$\leq 1,5$ Nm/arc
Zulässige axiale Wellenbelastung	600 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	500 N
Produktgewicht	2.400 g
Elektrische Anschluss technik	Stecker