


Vakuumsauger-Halter ESH-HC-4-QS

Teilenummer: 189219

FESTO

mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters
mittels zwei Sechskanmuttern.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	6 mm
Volumen	1,153 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	33 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M6
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl