

Vakuumsauger-Halter ESH-HCL-1-PK

Teilenummer: 189224

FESTO

mit langem Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Volumen	0,36 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	19 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumanschluss	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl