


Vakuumsauger-Halter

ESH-HE-1-M3

Teilenummer: 189253

FESTO

ohne Höhenausgleich, für direktes Einschrauben.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1,2 mm
Volumen	0,04 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	1 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumananschluss
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumananschluss	M3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	Aluminium-Knetlegierung NBR POM Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl