


# Vakuumsauger ESS-4-SS

Teilenummer: 189271

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	10 mm
Nennweite	1,2 mm
Sauger-Durchmesser	4 mm
Sauger-Volumen	0,008 cm <sup>3</sup>
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 4 bar
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 ... 180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	0,46 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	0,5 N
Produktgewicht	0,1 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Außendurchmesser 3 mm
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)