


Vakuumsauger ESS-15-SF

Teilenummer: 189292

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	35 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	15 mm
Sauger-Volumen	0,208 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	8,5 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	10,5 N
Produktgewicht	1,9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM