


Vakuumsauger ESS-200-SN

Teilenummer: 189330

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	680 mm
Nennweite	10 mm
Sauger-Durchmesser	200 mm
Sauger-Volumen	245,454 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 6
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	1.610 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	850 N
Produktgewicht	1.198 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M20x2
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	NBR Stahl vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR