



# Vakuumsauger ESS-25X75-ON

Teilenummer: 189417

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Nennweite                                  | 6 mm  |
| Sauger-Größe                               | 25x75 mm  |
| Sauger-Volumen                             | 6,7 cm <sup>3</sup>   |
| Anschlusslage                              | oben  |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Zuordnung Saugerhalter                     | Größe 5   |
| Saugerform                                 | oval, flach   |
| Betriebsdruck Mpa                          | -95 ... 0 kPa   |
| Betriebsdruck                              | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                        |
| Nennbetriebsdruck                          | -70 kPa<br>-0,7 bar   |
| Nennbetriebsdruck (psi)                    | -10,15 psi  |
| Betriebsmedium                             | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                        |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-A1-L  |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 70 °C   |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck           | 92,5 N  |
| Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck | 125,5 N   |
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck   | 115 N   |
| Produktgewicht                             | 46,8 g  |
| Befestigungsart                            | über Vakuumanschluss  |
| Vakuumanschluss                            | M10   |
| Farbe                                      | schwarz   |
| Shore-Härte                                | 50 +/- 5  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                           | NBR   |