


Vakuumsauger ESS-30X90-ON

Teilenummer: 189418

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	6 mm
Sauger-Größe	30x90 mm
Sauger-Volumen	10,17 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	oval, flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	134,4 N
Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck	201 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	134,5 N
Produktgewicht	55,3 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR