

Dichtring OL-M5-500

Teilenummer: 534231

FESTO

leckfrei, mit Metallkörper.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Basierend auf Norm | ISO 16030 |
| Gebindegröße | 500 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-Klassifizierung nach CD-0033 | F1a |
| Reinraumklasse | Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C |
| Handanzug bei Raumtemperatur | ja |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 2,5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschläge | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | HNBR |