


Endtasteranbau DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Teilenummer: 534468

FESTO

für Schwenkantriebe mit Montageschnittstelle nach VDI/VDE 3845.
Passend für alle Schwenkantriebe DAPS und nur für DRD/DRE mit den
Größen 4 bis 225. Für Schwenkantriebe DRD/DRE mit den Größen 1 bis
2 bzw. 375 bis 880 ist die Montage nur mit Adapter DAPZ-SBZ-... möglich.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 ... 13 mm
Basierend auf Norm	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	eckig
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	nein
Schaltelementfunktion	Wechsler
Verpolungsschutz	nein
Messprinzip	mechanisch/elektrisch
Schaltstellungsanzeige	nein
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Isolationsspannung	250 V
Max. Ausgangsstrom	16.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 85 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Kabelverschraubung	M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	PA
Werkstoffinformation Konsole	PA