

Vakuumsaugnapf ESV-20-SNA

Teilenummer: 190983

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Sauger-Durchmesser	20 mm
Sauger-Volumen	0,318 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	Antistatisch
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Oberflächenwiderstand	≤ 0,000 MOhm
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:--]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	16,3 N
Produktgewicht	1,6 g
Farbe	schwarz/weisser Punkt
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR