

Vakuumsaugnapf ESV-150-SN

Teilenummer: 191011

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Min. Werkstückradius R | 480 mm |
| Sauger-Durchmesser | 150 mm |
| Sauger-Volumen | 173,826 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -70 kPa -0,7 bar |
| Nennbetriebsdruck (psi) | -10,15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 900 N |
| Produktgewicht | 361 g |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 50 +/- 5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |