


Nahrungsschalter SIED-M18B-ZS-S-L

Teilenummer: 538279

FESTO

mit Stecker, Einbau bundig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messprinzip	induktiv
Bemessungsschaltabstand	5 mm
Gesicherter Schaltabstand	4,05 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,4 Edelstahl St 18/8 = 0,7 Kupfer = 0,3 Messing = 0,4 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit	0,15 mm
Schaltausgang	kontaktlos 2-Draht
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	0,04 ... 1,15 mm
Max. Schaltfrequenz DC	490 Hz
Max. Schaltfrequenz AC	25 Hz
Max. Ausgangsstrom	300 mA
Spannungsfall	≤ 8 V
Mindestlaststrom	5 mA
Kurzschlussfestigkeit	nein
Betriebsspannungsbereich AC	20 ... 265 V
Betriebsspannungsbereich DC	20 ... 320 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leerlaufstrom	≤ 1,5 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	2-polig M12x1 Stecker
Baugroe	M18
Befestigungsart	mit Kontermutter
Anziehdrehmoment	30 Nm
Einbauart	bundig
Produktgewicht	50 g
Werkstoff Gehause	Messing PA vernickelt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L