


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Teilenummer: 542968

FESTO

bestehend aus Mini-Schlitten, präzise, kleinbauend, kurze Taktzeiten.  
Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als  
Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.  
Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken  
Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Pick&Place 1.0
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	SLT-10
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 80 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	SLT-16
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Hub Y-Achse	0 ... 150 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,02 mm