


Linienportal DHSL-DGE25SP-SLT16

Teilenummer: 542986

FESTO

bestehend aus elektrischer Spindelachse und kompaktem Mini-Schlitten, präzises Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 1.0
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	SLT-16
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 150 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	DGE-25-SP
Antriebsart Y-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,02 mm