

Gelenkkopf CRSGS-M6

Teilenummer: 195580

FESTO

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M6
Basierend auf Norm	ISO 12240-4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5a
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	29 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl