

# Axialbausatz EAMM-A-D60-100A-S1

Teilenummer: 2256700

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert               |
|-----------------------------|--------------------|
| Einbaulage                  | beliebig           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C      |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %           |
| Schutzart                   | IP65               |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C      |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm              |
| Produktgewicht              | 1.170 g            |
| Schnittstellencode Aktuator | D60A<br>D60B       |
| Schnittstellencode Motor In | 100A               |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform       |