

Spannhülse EAMH-110-22-C34-P

Teilenummer: 2430414

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	28,3 kgmm ²
Produktgewicht	200 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform