


# Axialbausatz EAMM-A-D100-120G

Teilenummer: 2449341

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3.520 g
Schnittstellencode Aktuator	D100B
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoffhinweis	RoHS konform