

# Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP1

Teilenummer: 548719

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                      |
|------------------------------------|---|
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung                     |
| Produktgewicht                     | 60 g                                      |
| Elektrischer Anschluss 1           | Dose, Sub-D, 9-polig                      |
| Elektrischer Anschluss 2           | Schraubklemme, 9-polig                    |
| Betriebsspannungsbereich DC        | 21,6 ... 26,4 V                           |
| Nennbetriebsspannung DC            | 24 V                                      |
| Strombelastbarkeit bei 40°C        | 1 A                                       |
| Zulässiger Kabeldurchmesser        | 5 ... 10 mm                               |
| Anschlussquerschnitt               | 0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>                |
| Hinweis zum Anschlussquerschnitt   | 0,34-0,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse |
| Schutzart                          | IP65<br>nach IEC 60529                    |
| Umgebungstemperatur                | 0 ... 50 °C                               |
| Lagertemperatur                    | -20 ... 70 °C                             |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 95 %<br>nicht kondensierend               |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung        |
| Werkstoff Gehäuse                  | PA-verstärkt                              |
| Werkstoff Überwurfmutter           | Messing                                   |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl                                     |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                       |