

Getriebe


EMGA-120-P-G3-SAS-100

Teilenummer: 552196

★ Kernprogramm

passend für Servomotoren.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0,12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	115 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	2,63 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	184 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	12 Nm/arcmin
Produktgewicht	6.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform