


Vakuumsauger VASB-100-1/4-NBR

Teilenummer: 35416

FESTO

mit Dichtring OL.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Nennweite | 4 mm |
| Sauger-Durchmesser | 100 mm |
| Wirksamer Saugdurchmesser | 85 mm |
| Anschlusslage | oben |
| Saugerform | rund Faltenbalg 1,5-fach |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 397 N |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 397 N |
| Befestigungsgewinde | G1/4 |
| Saugerbefestigung | G 1/4 |
| Vakuumananschluss | G1/4 |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Zink-Druckguss |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |