


# Axialbausatz EAMM-A-E48-52C

Teilenummer: 556995

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1.210 g
Schnittstellencode Aktuator	E48A E48B
Schnittstellencode Motor In	52C
Werkstoffhinweis	RoHS konform