

Kompaktzylinder ADN-1/2"-3/4"-I-P-A

Teilenummer: 557027

FESTO

für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0,75 "
Kolben-Durchmesser	1/2"
Kolbenstangengewinde	4-48 UNF-2B
Basierend auf Norm	ISO 21287
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Kolbenstangenende	Innengewinde
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Profilrohr
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck Mpa	0,1 ... 1 MPa
Betriebsdruck	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Aufprallenergie in den Endlagen	0,052 ft-lbf
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	11,465 lbf
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	15,287 lbf
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	0,319 oz
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	0,425 oz
Grundgewicht bei 0 mm Hub	2,726 oz
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	0,071 oz
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde mit Zubehör wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	10-32 UNF-2B
Werkstoff Bundschraube	Stahl
Werkstoff Deckel	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dynamische Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert