



# Mini-Schlitten EGSL-BS-55-200-12.7P

Teilenummer: 559338

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	200 mm
Baugröße	55
Laufparallelität in z-Richtung	0,08 mm
Parallelität	0,1 mm
Reversierspiel	≤ 50 µm
Spindeldurchmesser	12,7 mm
Spindelsteigung	12,7 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Mini-Schlitten Führung mit Kugelgewindetrieb
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Geschwindigkeit	1 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,015 mm
Einschaltdauer	100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dauervorschubkraft	200 N
Max. Antriebsmoment	1,25 Nm
Max. Kraft F <sub>y</sub>	490 N
Max. Kraft F <sub>z</sub>	490 N
Max. Moment M <sub>x</sub>	24,2 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub>	22,6 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub>	22,6 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	260 N
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	300 N
Leerlaufantriebsmoment	0,13 Nm
Richtwert Nutzlast, horizontal	10 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	10 kg
Massenträgheitsmoment J <sub>L</sub> pro kg Nutzlast	0,0409 kgcm <sup>2</sup>
Massenträgheitsmoment J <sub>O</sub>	0,2113 kgcm <sup>2</sup>
Vorschubkonstante	12,7 mm/U
Wartungsintervall	Lebensdauerschmierung
Bewegte Masse	1.490 g
Produktgewicht	3.400 g
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zentrierhülse mit Zubehör

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Guss lackiert
Werkstoff Führungsschiene	Wälzlagerstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerstahl