


Radialgreifer HGRT-40-A

Teilenummer: 563912

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Max. Austauschgenauigkeit	$\leq 0,2$ mm
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay	$\leq 0,1$ deg
Max. Öffnungswinkel	180 deg
Rotationssymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Wiederholgenauigkeit Greifer	$\leq 0,02$ mm
Anzahl Greifbacken	2
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greiferfunktion	Radial
Konstruktiver Aufbau	zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter für induktive Sensoren
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	≤ 2 Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	283 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	320 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen	3.892 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen	3.526 Ncm
Massenträgheitsmoment	13,87 kgcm ²
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	400 N
Max. Moment am Greifbacken My statisch	17,5 Nm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	1,6 Nm
Nachschmierintervall Führungselemente	10 Mio SP
Produktgewicht	1.580 g
Befestigungsart	Innengewinde und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxyt
Werkstoff Greifbacken	Stahl, gehärtet