


Axialbausatz EAMM-A-P10-38A-87A

Teilenummer: 564999

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	380 g
Schnittstellencode Aktuator	P10-38A
Schnittstellencode Motor In	87A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A
Werkstoffhinweis	RoHS konform