


Anbau-Zwischenposition SLG-Z-18-A

Teilenummer: 525681

FESTO

für Linearantrieb SLG.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Schwenkmodul |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 1 ... 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 75 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung und Passstift |
| Pneumatischer Anschluss | M3 |
| Werkstoff Anschläge | Stahl vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | PUR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium harteloxiert |